


Priključni kabel s spojnikom AMP

ecomatPanel/Cable/5m



Območje uporabe

Posebna značilnost

napeljava z oklopom

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

8...32 DC

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...80

Zaščita

IP 20; (brez upora)

Mehanski podatki

Teža

[g]

456,4

Mere

[mm]

89,5 x 33,4 x 47,3

Materiali

ohišje: PBT-GF20

Material ulitega dela

PBT

Opombe


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, sivo, Ø 8,3 mm, oklopljeno; 2 x 0,5 mm² (zaviti pari) + 2 x 0,5 mm² (zaviti pari)

Spojnik: AMP MQS, ravno; Oblikovano telo: PBT; Kontakti: pokositreno




E12736



Priključni kabel s spojnikom AMP

ecomatPanel/Cable/5m

Priključek



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb