




Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGB050ZDSFKPG



Območje uporabe	
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	< 300 AC/DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	9
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Teža [g]	54,7
Material ulitega dela	PBT
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano
Opombe	
Opombe	Pin 4 vodilen
Embalažna enota	1 Kosov

E12776



Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGB050ZDSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm; AWG 16

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

