




T razdelilnik

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 400 AC/DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

8

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-30...85

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

102,65

Material slepe matice

tlačno litje cinka

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič A

Spojnik: 7/8"; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno





T razdelilnik

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Električni priključek

Priključek

Električni priključek - vtičnica B

Spojnik: 7/8"; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno



Električni priključek - vtičnica C

Spojnik: 7/8"; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno

