


Adaptrska vtičnica

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 O-obroč

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	21,7
Namestitveni navoj		M16
Materiali		medenina ponikljano
Material ulitega dela		medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Adaptrska vtičnica


EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Električni priključek

Kabel: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo