


## Zagonski kabel z vtičem ventila

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
| Brez silikona      | da                                                |

## Električni podatki

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Obratovalna napetost [V] | < 24 AC/DC               |
| Prenapetostna zaščita    | dioda s prostim vrtenjem |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
| Zaščita                  | IP 67    |

## Mehanski podatki

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Teža [g]              | 226                  |
| Materiali             | TPU                  |
| Material ulitega dela | TPU                  |
| Material slepe matice | medenina, ponikljano |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |             |                 |
|--------|-------------|-----------------|
| Prikaz | obratovanje | 1 x LED, zeleno |
|--------|-------------|-----------------|

## Pribor

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| V sklopu dobave | vijak              |
|                 | prostor za nalepko |



## Zagonski kabel z vtičem ventila

STGH050MSS0004B03VDAA041--S


### Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

### Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



### Električni priključek

Kabel: 4 m, PUR / PVC, Brez halogenov; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: medenina ponikljano

