


Y-zagonski kabel z vtičem ventila

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

stara serija izdelkov



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

10...30 DC

Prenapetostna zaščita

da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-25...90

Zaščita

IP 65

Mehanski podatki

Teža [g]

350,2

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice


medenina, ponikljano




Y-zagonski kabel z vtičem ventila

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	vijak	
	prostor za nalepko	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - vtič		
Priključek		



Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano





Y-zagonski kabel z vtičem ventila

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Električni priključek

Kabel: 3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

