


Razdelilna omarica

ZDO8H05HMSS0020B19

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-15...80
Zaščita		IP 67



Razdelilna omarica

ZDO8H05HMSS0020B19

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Število vrat v razdelilni omarici	8
Vrsta spojnika	M12

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	16 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 20 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža


Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Razdelilna omarica

ZDO8H05HMSS0020B19

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno

E12071

Razdelilna omarica

ZDO8H05HMSS0020B19

