


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0010C05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC534

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	455,4
Mere	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico


ADOGH050MSS0010C05

Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,5 mm, oklopljeno; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo