




Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Območje uporabe

Posebna značilnost	napeljava z oklopom
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba	Križni priključni (patch) kabel; Patch kabel

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67; IP 20; (vtič M12 / vtič RJ45)

Mehanski podatki

Teža	[g]	166,7
Materiali		TPU / PA
Material ulitega dela		PA / TPU
Material slepe matice		tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič M12

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm




Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; 2 x 2 x 0,38 mm²

Priključek



Električni priključek - vtič RJ45

Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: TPU

