


Priključni kabel

VDOGF040MSS00,2H04STGF040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65; IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	20,6
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Priključni kabel


VDOGF040MSS00,2H04STGF040MSS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

**Električni priključek**

Kabel: 0,2 m, PUR, črn, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključek**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

