


E12215



Priključni kabel z vtičem

ASTGA050MSS0006C04



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	378,8
Mere [mm]	38 x 15 x 31
Materiali	ohišje: TPU črn
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Opombe	Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 Ω) je vgrajen v spojnik M12.
Embalážna enota	1 Kosov

E12215



Priključni kabel z vtičem

ASTGA050MSS0006C04

Električni priključek


Kabel: 6 m, PVC, Brez halogenov, vijolično, Ø 6,7 mm, oklopljeno; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BU =	modro
RD =	rdeče
WH =	belo
screen =	zaslon