


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0020G04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	1046,6
Mere [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe



Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAH040VAS0020G04

Električni priključekKabel: 20 m, PVC, oranžno, Ø 5,3 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen

**Priključek**

Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro
WH = belo