


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH080MSS0025B08

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.

Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...80
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	1206
Mere	[mm]	28 x 15 x 38
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E12238



Priključni kabel z vtičnico


ADOAH080MSS0025B08

Električni priključek

Kabel: 25 m, PUR, črn; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 1...1,5 Nm



Priključek

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

barve skladno z
DIN 47100

Barva žil :

BN =	rjava
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno