


Priključni kabel

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	9,6...30 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	100,5
Mere [mm]	10 x 10 x 31
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM; ohišje: Hytrel G-4774 črn
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
	Ciklos upogibanja > 5 Mio.
	Torzijska trdnost ± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------




Priključni kabel

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Električni priključek - vtičnica


Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 3,7 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Bajonet, ravno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm

