



Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGH040MSSFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	24,9
Mere [mm]	20 x 20 x 52
Materiali	PA
Material ulitega dela	PA
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGH040MSSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 2,5...3,5 mm

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

