


E12283



Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Območje uporabe

Posebna značilnost	napeljava z oklopom
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba	Križni priključni (patch) kabel; Patch kabel

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67; IP 42; (vtič M12 / vtič RJ45)

Mehanski podatki

Teža	[g]	371,3
Materiali		PUR / PC
Material ulitega dela		PUR / PC
Material slepe matice		tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Električni priključek - vtič M12


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, zeleno, Ø 6,2 mm, oklopljeno; 4 x 0,38 mm²

Priključek



Električni priključek - vtič RJ45

Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC; Oklopljeni priključni kabel: oklopljeno

