

Priključni kabel z vtičnico

ADOAA030MSS0010H03



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov; Primernost vlečne verige

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

386,5

Mere

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Materiali

TPU črn

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Primernost vlečne verige

da

Primernost vlečne verige

za elastično upogljivost

min. 10 x premer kabla

Hitrostni postopek

max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in
max. pospešek od 5m/s

Ciklos upogibanja

> 2 Mio.

Torzijska trdnost

± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Priključni kabel z vtičnico

ADOAA030MSS0010H03

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BN = Barva žil :
BU = rjavo
GN/YE = modro
zelena/rumena