


Vtič z možnostjo ožičenja

SSTA040MSSFKSG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	66,5
Mere [mm]	42 x 20 x 54
Materiali	tlačno litje cinka ponikljano
Material ulitega dela	tlačno litje cinka, ponikljano
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalazna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtič z možnostjo ožičenja

SSTA040MSSFKSG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: tlačno litje cinka, ponikljano; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: z možnostjo zaščite



Priključek

