


Prekinitveni rezistor za vodilo PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (...40 °C)
---------------------------------------	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	9,9
Mere [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Prekinitveni rezistor za vodilo PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6 Nm



Priključek

