


Priključni kabel z vtičem

ASTGH020MSS0002C02



Območje uporabe

Posebna značilnost Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...70
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-20...50
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	145,2
Mere	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 7,5 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	maks. 5,5 m/s za dolžino vodoravnega pomika 5 m in maks. pospešek 10 m/s²
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	maks. dovoljena natezna trdnost	50 N/mm² statično
		20 N/mm² dinamično



Priključni kabel z vtičem

ASTGH020MSS0002C02

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 8 mm, oklopljeno; 2 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Priključek

