


Priključni kabel z vtičem

ASTGH040MSS0010C04



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlaščeni kontakti; napeljava z oklopom
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	386,2
Mere [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičem

ASTGH040MSS0010C04

Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo