


E12339



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0005C04



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Opomba o temperaturi okolice	21 dni: -25...120 °C
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	271
Mere [mm]	28 x 15 x 38
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	tlačno litje cinka
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	Radij upogiba min. 10 x premer kabla

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0005C04

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo