


Priključni kabel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	54,6
Materiali	ohišje vtičnice: TPU oranžno; Tesnilo: FKM	
Material slepe matice	medenina, ponikljano	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Priključni kabel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno; Kontakti: ponikljano

**Električni priključek**Kabel: 0,75 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)**Priključek****Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

