


Priključni kabel z vtičem

ASTGA050MSS01,5C04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	127,4
Mere	[mm]	38 x 15 x 31
Materiali		ohišje: TPU črn
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Opombe	Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 Ω) je vgrajen v spojnik M12.
Embalažna enota	1 Kosov

E12346



Priključni kabel z vtičem

ASTGA050MSS01,5C04

Električni priključek


Kabel: 1,5 m, PVC, vijolično, Ø 6,7 mm, oklopljeno; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BU =	modro
RD =	rdeče
WH =	belo
screen =	zaslon