


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSS0005K05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC548

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	236
Mere	[mm]	28 x 15 x 38
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		legirano jeklo

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico


ADOAH050MSS0005K05

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 5,3 mm, oklopljeno; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: legirano jeklo; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 1,0...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo