


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSS0010K05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	444,6
Mere [mm]	28 x 15 x 38
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	legirano jeklo

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSS0010K05

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, črn, Ø 5,3 mm, oklopljeno; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: legirano jeklo; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 1,0...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo