


E12354



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH040MSSFSG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	46,7
Mere [mm]	20 x 20 x 58
Materiali	tlačno litje cinka ponikljano
Material ulitega dela	tlačno litje cinka, ponikljano
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH040MSSFKSG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: tlačno litje cinka, ponikljano; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: z možnostjo zaščite



Priključek

