


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGF030MSSFKSG



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
--------------------	--------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC/DC
--------------------------	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	8,733
Mere [mm]	12 x 12 x 45
Materiali	PBT; PA
Material ulitega dela	PBT / PA
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja


SDOGF030MSSFKSG

Električni priključek

vijačne objemke: 0,14...0,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...5 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT / PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

