

Strnjeni kabel

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; Primernost vlečne verige
--------------------	--

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...90
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-25...90

Mehanski podatki

Teža	[g]	2990
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 100 m, PUR, Brez halogenov, oranžno, Ø 4,9 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)