


E12360



Priključni kabel

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

617,5

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano


Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm




Priključni kabel

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

