


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080VAS0025E08

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.

Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Zaščita	IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	1612,5
Mere [mm]	15 x 15 x 46
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080VAS0025E08

Električni priključek

Kabel: 25 m, PVC, oranžno, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Priključek

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

barve skladno z DIN 47100

Barva žil :

BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno