


Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

PUCK D48 +90/-0 / W25



Območje uporabe

Izvedba

za metaljasti ventil

Mehanski podatki

Teža [g]

29

Premer ciljne ploščice [mm]

48

Materiali

Preklopni nastavek: PA 6; kazalnik: silikon RAL 3020; protipogrezni vijak: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); vijak s čelno kapico: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); navojni zatič: \$1_4301; zaporni zatič: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)

Pritezni vrtilni moment [Nm]

2; (pritrdilni vijaki)

Pribor

V sklopu dobave

pritrdilni vijaki

Navojni zatiči: 2 x M5 x 10, legirano jeklo

cilji

vijak s čelno kapico: 1 x M5 x 6, legirano jeklo

protipogrezni vijak: 1 x M5 x 8, legirano jeklo

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov