


Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

Puck d=102mm



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža	[g]	192,5
Premer ciljne ploščice	[mm]	102
Distančnik luknje	[mm]	130
Višina cevke pogona ventila	[mm]	30
Materiali	Preklopni nastavek: PVC črn; vijaki: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)	

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov