


Ciljne ploščice za akuatorje ventilov

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: E12516

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža	[g]	125,5
Premer ciljne ploščice	[mm]	65
Distančnik luknje	[mm]	80
Višina cevke pogona ventila	[mm]	30
Materiali	Preklopni nastavek: PVC črn; vijaki: legirano jeklo	

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov