


Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

PUCK/INVERTED FUNCTION



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža	[g]	117,5
Premer ciljne ploščice	[mm]	55
Distančnik luknje	[mm]	80
Višina cevke pogona ventila	[mm]	20
Materiali	Preklopni nastavek: PVC črn; vijaki: legirano jeklo; kovinski obroč: legirano jeklo	

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------