


Ciljne ploščice za akuatorje ventilov

PUCK FOR VALVE POSITION

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E12517 + E12526

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža [g]

47,2

Premer ciljne ploščice [mm]

53

Distančnik luknje [mm]

80

Višina cevke pogona ventila [mm]

20

Število morebitnih položajev
preklopne zastavice

8

Materiali

Preklopni nastavek: PA 6 črn; vijaki: legirano jeklo

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov