


Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

PUCK/IND/BK/D53

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: E12517 + E12526

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža	[g]	43,2
Premjer ciljne ploščice	[mm]	53
Distančnik luknje	[mm]	80
Višina cevke pogona ventila	[mm]	20
Število morebitnih položajev preklopne zastavice		3
Materiali	Preklopni nastavek: PA 6 črn; vijaki: nerjavno jeklo (1.4302)	

Pribor

V sklopu dobave

vijak z vtično glavo: 1 x M6 x 16, s tesnilom
pogrezni vijaki: 2 x M5
pokazatelji smeri: 2, rumeno
pokazatelji smeri: 2, črn
Pokrov: 1, rumeno
pokrivni vtič: 1, črn

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov