


Ciljne ploščice za akuatorje ventilov

PUCK/IND/RD/53/8

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: E12517 + E12526

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža [g]

44,2

Premer ciljne ploščice [mm]

53

Distančnik luknje [mm]

80

Višina cevke pogona ventila [mm]

20

Število morebitnih položajev
preklopne zastavice

8

Materiali

Preklopni nastavek: PA 6 rdeče; vijaki: nerjavno jeklo (1.4302)

Pribor

V sklopu dobave

vijak z vtično glavo: 1 x M6 x 16, s tesnilom

pogrezni vijaki: 2 x M5

pokazatelji smeri: 2, belo

pokazatelji smeri: 2, rdeče

Pokrov: 1, belo

pokrivni vtič: 4, rdeče

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov