


Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

PUCK/IND/BL/65/8

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E12517

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža	[g]	61
Premer ciljne ploščice	[mm]	65
Distančnik luknje	[mm]	80
Višina cevke pogona ventila	[mm]	30
Število morebitnih položajev preklopne zastavice		8
Materiali	Preklopni nastavek: PA 6 modro; vijaki: nerjavno jeklo (1.4302)	

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov