


Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

PUCK/IND/BL/102/8

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža	[g]	100,5
Premjer ciljne ploščice	[mm]	102
Distančnik luknje	[mm]	130
Višina cevke pogona ventila	[mm]	30
Število morebitnih položajev preklopne zastavice		8
Materiali	Preklopni nastavek: PA 6 modro; vijaki: nerjavno jeklo (1.4302)	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------