


## Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

PUCK IND/RD/102/8

stara serija izdelkov



## Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih  
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## Mehanski podatki

|                                                     |                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Teža                                                | [g]                                                             | 99,6 |
| Premjer ciljne ploščice                             | [mm]                                                            | 102  |
| Distančnik luknje                                   | [mm]                                                            | 130  |
| Višina cevke pogona ventila                         | [mm]                                                            | 30   |
| Število morebitnih položajev<br>preklopne zastavice |                                                                 | 8    |
| Materiali                                           | Preklopni nastavek: PA 6 rdeče; vijaki: nerjavno jeklo (1.4302) |      |

## Opombe

Embalažna enota

1 Kosov