


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MKS0005X04



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 300 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-45...105

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

361,966

Mere

[mm]

15 x 15 x 47

Materiali

TPE

Material ulitega dela

TPE

Material slepe matice

cink, prevlečeni z epoksi smolo

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

E18000



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MKS0005X04

Električni priključek


Kabel: 5 m, TPE-S, črn; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: cink, prevlečeni z epoksi smolo; Kontakti: pozlačeno



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo