


E18016



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0025E04



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
--------------------	--------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 300 AC/DC
--------------------------	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-10...100
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	874,979
Mere [mm]	15 x 15 x 47
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E18016



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0025E04

Električni priključek


Kabel: 25 m, PVC, črn; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo