



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Območje uporabe

Posebna značilnost	napeljava z oklopom
--------------------	---------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 DC
--------------------------	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...90
--------------------------	----------

Zaščita	IP 68
---------	-------

Mehanski podatki

Teža [g]	254,012
----------	---------

Materiali	PUR
-----------	-----

Material ulitega dela	PUR
-----------------------	-----

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, rumeno, Ø 5,6 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



E18025



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005G04

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BK =	črn
BU =	modro
WH =	belo