





Priključni kabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Območje uporabe		
Posebna značilnost		pozlačeni kontakti
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...105
Zaščita		IP 68
Mehanski podatki		
Teža	[g]	54,431
Materiali		TPE
Material ulitega dela		TPE
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno






Priključni kabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC, sivo; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno

