


Vtič adapterja

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-obroč

Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 600 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...100

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

25,855

Namestitveni navoj

1/2" NPT

Materiali

legirano jeklo

Material ulitega dela

legirano jeklo

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E18055



Vtič adapterja

RSTGB030VAS00.3-03

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo; Kontakti: pozlačeno



Priključek

1	GN
2	RD
3	BK

BK = Barva žil :
GN = črn
RD = zeleno
RD = rdeče