


Vtič adapterja

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-obroč

Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 600 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...100

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

63,503

Namestitveni navoj

1/2" NPT

Materiali

legirano jeklo eloksirano

Material ulitega dela

legirano jeklo, eloksirano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E18056



Vtič adapterja


RSTGB050VAS00.3-05

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo, eloksirano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

GN =
GN/YE =
RD =
OG =
WH =

Barva žil :
zeleno
zelena/rumena
rdeče
oranžno
belo