


Vtič adapterja

RSTGH040VAS0001-04



1 O-obroč

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 DC
----------------------	-----	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...90
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	54,431
Namestitveni navoj		1/2" NPT
Materiali		nerjavno jeklo (1.4401 / 316)
Material ulitega dela		nerjavno jeklo (1.4401 / 316)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4401 / 316)



E18057



Vtič adapterja

RSTGH040VAS0001-04

Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo