




Priključni kabel

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 300 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...105

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

136,078

Materiali

PVC

Material ulitega dela

PVC

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)


Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno






Priključni kabel

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

Električni priključek

Kabel: 3 m, PVC, sivo; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno

