


Vtič adapterja

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-obroč

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
--------------------	--------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 600 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...100
---------------------	------	-----------

Zaščita	IP 68
---------	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	25,855
------	-----	--------

Namestitveni navoj	1/2" NPT
--------------------	----------

Materiali	legirano jeklo
-----------	----------------

Material ulitega dela	legirano jeklo
-----------------------	----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtič adapterja

RSTGB030VAS00.3-03

Električni priključek


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo; Kontakti: pozlačeno



Priključek



BK =	Barva žil :
GN =	črn
WH =	zeleno
	belo